

LAC/MURAAL/800

Zpětné vedení prádla

pro automatické zpětné vedení prádla na stranu vkládání.



- Nelze použít s prodlouženým vkládacím stolem
- Lze kdykoliv přepnout mezi výdejem prádla vepředu/vzadu
- Velmi vhodné zejména pro malé kusy textilií
- Obsluhu mandlu může provádět jedna osoba
- Vhodné pro D 500 až D 800

EAN: 4002516076001 / Číslo materiálu: 11034980 / Číslo starého materiálu: 59535036D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Zpětné vedení prádla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Hmotnost netto [kg]	5,00
Hmotnost brutto v kg	5,00