

D 800-2000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2000 mm.



- výkon 164.0 kg/h*, průměr válce 800 mm, pracovní šířka 2000 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – modulační plynový hořák (volitelně)
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.


EAN: 4002516076186 / Číslo materiálu: 11035050 / Číslo starého materiálu: 53802035D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	800
Pracovní šířka v mm	2000
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	164,0
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	3,0
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	12,0
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Topný výkon ohřevu plynem v kW	93,00
Celkový příkon v kW	6,32
Jištění v A	40
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	55
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1615
Vnější rozměr, šířka v mm	3240
Vnější rozměr, hloubka v mm	2115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1900
Hmotnost netto v kg	2200
Hmotnost brutto v kg	2230
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-2000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2000 mm.



EAN: 4002516076186 / Číslo materiálu: 11035050 / Číslo starého materiálu: 53802035D

Vybavení	
Olejevý hořák (volitelně)	•
Sada pro kapalným plyn LPG (volitelně)	•
Trojcestný ventil (volitelně)	•
Regulovatelný hořák včetně PLC řízení (volitelně)	•
Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně)	•
Synchronizované vkládací pásy (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Monitorování pomocí snímače (volitelně)	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Otočný volič pro dvě teploty (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•