

D 800-3300 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.



- výkon 250.0 kg/h*, průměr válce 800 mm, pracovní šířka 3300 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076414 / Číslo materiálu: 11035320 / Číslo starého materiálu: 53803305D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	800
Pracovní šířka v mm	3300
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	250,0
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	3,0
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	12,0
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	90,00
Celkový příkon v kW	96,32
Jištění v A	160
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	105
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1615
Vnější rozměr, šířka v mm	4540
Vnější rozměr, hloubka v mm	2115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	4600
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1900
Hmotnost netto v kg	3400
Hmotnost brutto v kg	3430
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-3300 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.



EAN: 4002516076414 / Číslo materiálu: 11035320 / Číslo starého materiálu: 53803305D

Vybavení

Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně)	•
Synchronizované vkládací pásy (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Monitorování pomocí snímače (volitelně)	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Nouzový vypínač	•
Otočný volič pro dvě teploty (volitelně)	•
Príslušenství nezávislé na přístroji	•

Možnosti připojení

Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•

Normy, zkušební a identifikační označení

CE	•
----	---