

PWM 507 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



- objem bubnu 64 l, hmotnost náplně 7.0 kg
- O 22 % nižší spotřeba vody a o 28 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Jazykově neutrální ovládací panel s otočným spínačem – M Select
- Důkladné praní prostřednictvím profesionálních programů

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.



EAN: 4002516093909 / Číslo materiálu: 11049650 / Číslo starého materiálu: 51507151D

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	7,0
Objem bubnu v l	64
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubnu	•

Použití

Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro domácnost	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,00
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,60
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	49,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	0,98
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	46,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,44
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	45
Počet otáček při odstředování ot/min	1600
Faktor g	704
Testované provozní hodiny	30000

PWM 507 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



EAN: 4002516093909 / Číslo materiálu: 11049650 / Číslo starého materiálu: 51507151D

Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
CapDosing	•
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	2N~ 400V 50HZ
Topný výkon v kW	5,30
Celkový příkon v kW	5,50
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	230V~
Topný výkon v kW	2,65
Celkový příkon v kW	2,85
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	98,0
Hmotnost brutto v kg	102
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2820
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•
Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Předžehlení	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•

PWM 507 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



EAN: 4002516093909 / Číslo materiálu: 11049650 / Číslo starého materiálu: 51507151D

Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•
LED osvětlení bubny, třída 1	•
Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Kapacita náplně pro program „ECO 40–60“ v kg	7,0
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Třída účinnosti odstředování (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 pracích cyklů v programu „ECO 40–60“ v kWh	45
Vážená spotřeba vody na prací cyklus v programu „ECO 40–60“ v l	37
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování) (A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ v min	199
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
WiFiConn@ct	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•