

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Profesionální pračka, Malé obě, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubnu 73 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Jazykově neutrální ovládací panel s otočným spínačem – M Select
- Důkladné praní – speciální programy pro mopy a utěrky
- Nejlepší možné odstranění nečistot – patent. předběž. odstředění *

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516093251 / Číslo materiálu: 11049770 / Číslo starého materiálu: 51508261D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubnu v l	73
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubnu	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,60
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l/kg	12,60
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,16
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh/kg	0,21
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,25
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	61,0
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	101,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,70
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	58,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,48
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	0,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	52
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	50
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v %	20
Počet otáček při odstředování ot/min	1400
Faktor g	535
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select
Programovatelné	programovatelné

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Profesionální pračka, Malí obři, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516093251 / Číslo materiálu: 11049770 / Číslo starého materiálu: 51508261D

Maximální předvolba startu v hodinách	96
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	2N~ 400V 50HZ
Topný výkon v kW	4,60
Celkový příkon v kW	4,80
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	230V~
Topný výkon v kW	2,30
Celkový příkon v kW	2,50
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	944
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	101,0
Hmotnost brutto v kg	105
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2820
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•
Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Profesionální pračka, Malí oběi, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516093251 / Číslo materiálu: 11049770 / Číslo starého materiálu: 51508261D

Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFiConn@ct	•
Kapacita	
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	42
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	36
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	66
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	47
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•