

PDR 507 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Číslo materiálu: 11050520 / Číslo starého materiálu: 52507151D

- objem bubny ??, hmotnost náplně??
- o 50 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička*
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Jazykově neutrální ovládací panel s otočným spínačem – M Select
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry

* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 50 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

A++

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	7,0
Objem bubny v l	130,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový buben z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro domácnost	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	2,70
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v kWh/kg	0,17
Čas programu v min	67
Čas programu „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v min	67
Čas programu „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v min	57
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•

PDR 507 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Číslo materiálu: 11050520 / Číslo starého materiálu: 52507151D

Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo
Elektrická přípojka	220-240V~ 50HZ
Celkový příkon v kW	1,44
Jištění v A	10
Dodáváno se síťovou zástrčkou	•
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	777
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	68,5
Hmotnost brutto v kg	74
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	920
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,60
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Filtr nečistot ve dvířkách	•
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné plus“	•
Odvod kondenzované vody	•
Komunikační otvor	•
Koš do sušičky (volitelně)	•
Osvětlení bubnu	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti	A++
Třída účinnosti kondenzace	A
Roční spotřeba energie v kWh	212
Hlučnost ve standardním programu Bavlna – suché k uložení při plném naplnění v dB(a)	67
Čas standardního programu v min	92
Princip funkce	Kondenzační
Kapacita v kg	7,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R134a
Množství chladiva v kg	0,61
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	872,00
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•

PDR 507 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři
s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Číslo materiálu: 11050520 / Číslo starého materiálu: 52507151D

Optické rozhraní pro servisní přístup

•

Modul LAN/WLAN (volitelně)

•

WiFiConn@ct

•

Normy, zkušební a identifikační označení

CE

•

VDE

•

VDE EMC

•

Ochrana proti stříkající vodě IPX4

•

WEEE

•

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•