

PWM 907 [EL DV-1]

Profesionální pračka, Malí obři, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



- objem bubny 64 l, hmotnost náplně 7.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- O 22 % nižší spotřeba vody a o 28 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Komfort při obsluze s dotykovým bar. displejem – M Touch Flex
- Moderní síťové připojení přes WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516087496 / Číslo materiálu: 11050630 / Číslo starého materiálu: 51907451D

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	7,0
Objem bubny v l	64
Otvor dveří [Ø] v mm	300
Úhel otevření dveří ve stupních	167
Závěs dveří	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubny z nerez	•

Použití

Vhodné pro hotely a gastronomické provozy	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovy	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,00
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,60
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	49,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	0,98
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	46,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,44
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48

PWM 907 [EL DV-1]

Profesionální pračka, Malí obři, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



EAN: 4002516087496 / Číslo materiálu: 11050630 / Číslo starého materiálu: 51907451D

Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	45
Počet otáček při odstředování ot/min	1600
Faktor g	704
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	96
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
CapDosing	•
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	2N~ 400V 50HZ
Topný výkon v kW	5,30
Celkový příkon v kW	5,50
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	230V~
Topný výkon v kW	2,65
Celkový příkon v kW	2,85
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	102,0
Hmotnost brutto v kg	106
Maximální zatížení podlahy v N	2820
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	≤70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	1,00
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•

PWM 907 [EL DV-1]

Profesionální pračka, Malí obři, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem a programy specifickými pro různé cílové skupiny. Výkon 7.0 kg za 49 min.



EAN: 4002516087496 / Číslo materiálu: 11050630 / Číslo starého materiálu: 51907451D

Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Předžehlení	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•
LED osvětlení bubnu, třída 1	•
Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
WiFi	•
Modul LAN (volitelně)	•
WiFiConn@ct	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•