

## PDR 908 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubnu 130.00 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s plně dotykovým bar. displejem- M Touch Flex
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- Vhodné pro budoucí síťové připojení přes WLAN

EAN: 4002516094234 / Číslo materiálu: 11050710 / Číslo starého materiálu: 52908251D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubnu v l	130,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový buben z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovy	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	2,80
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v kWh/kg	0,17
Čas programu v min	79
Čas programu „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v min	79
Čas programu „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v min	67
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•

## PDR 908 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516094234 / Číslo materiálu: 11050710 / Číslo starého materiálu: 52908251D

Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo
Elektrická přípojka	220-240V~ 50HZ
Celkový příkon v kW	1,44
Jištění v A	10
Dodáváno se síťovou zástrčkou	•
<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	777
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	72,0
Hmotnost brutto v kg	78
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	920
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,60
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Filtr nečistot ve dvířkách	•
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné plus“	•
Odvod kondenzované vody	•
Komunikační otvor	•
Koš do sušičky (volitelně)	•
Osvětlení bubnu	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R134a
Množství chladiva v kg	0,61
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•

PDR 908 HP [EL]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem, Malí obři  
s velmi nízkou spotřebou energie a krátkými programy. Hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516094234 / Číslo materiálu: 11050710 / Číslo starého materiálu: 52908251D

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES •