

APH 510 PRT 110
Protokolovací tiskárna
pro tisk procesních protokolů.



- Jehličková tiskárna s barevnou páskou
- Kompatibilní se všemi mycími a dezinfekčními automaty Miele

EAN: 8809166679332 / Číslo materiálu: 11053310 / Číslo starého materiálu: 68817004D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Procesní/provozní dokumentace/komunikace	•
Produktové vlastnosti	
Barva	Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava podložních sklíček	•
Příprava butyrometrů	•
Příprava lékárenských/infuzních lahví	•
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava robotického instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava kojeneckých lahví	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Příprava ortopedického operačního instrumentária	•
Příprava medulárních hřebů/vrtáků	•
Příprava táčů/podnosů	•

APH 510 PRT 110
Protokolovací tiskárna
pro tisk procesních protokolů.



EAN: 8809166679332 / Číslo materiálu: 11053310 / Číslo starého materiálu: 68817004D

Příprava síťových misek	•
Příprava odměrných válců	•
Příprava zásobníků, např. absorbérů CO2	•
Příprava podložních mís a močových lahví	•
Příprava různých pomůcek	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-240
Frekvence v Hz	50-60
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	157
Vnější rozměr, šířka netto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	239
Vnější rozměr, výška brutto v mm	210
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	265
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	285
Hmotnost netto v kg	3,35
Hmotnost brutto v kg	3,81
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•