

PTD 702

Tanková myčka nádobí
v kompaktní velikosti – myčky 60 cm pro bistra.



- maximální čisticí výkon*: 3207 sklenic/h nebo 882 talířů/h
- Snadné a flexibilní ovládání – dotykový displej
- úsporné a efektivní – spotřeba vody jen 2.00 l** na mycí cyklus
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí
- Podstavná varianta – perfektní integrace do výčepních pultů

* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

** Uvedená hodnota se týká programu ECO. Spotřeba vody závisí na zvoleném programu.

EAN: 4002516104247 / Číslo materiálu: 11097640 / Číslo starého materiálu: 61070201D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící myčka, možnost podstavby
Řada	Professional
Mycí systém	Tanková myčka s předním plněním
Počet úrovní mytí	1
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Zadní stěna	Plast
Objem nádrže v l	15,3
Použití	
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penziony	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	200
Nejkratší čas programu v s	55
Maximální teplota oplachování ve °C	90
Čisticí výkon počet talířů/h	882
Čisticí výkon počet sklenic/h	3207
Čisticí výkon počet košů/h	66
Životnost v cyklech mytí	250000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Elektronické ovládání
Výběr programů	Plně dotykový displej
Automatické zapnutí/vypnutí režimu provozní pohotovosti	•
Programy [počet]	4
Indikace průběhu programu, barevná	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Topný výkon nádrže v kW	1,80
Topný výkon bojleru v kW	4,90
Celkový příkon v kW	7,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,50
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	20

PTD 702

Tanková myčka nádobí
v kompaktní velikosti – myčky 60 cm pro bistra.



EAN: 4002516104247 / Číslo materiálu: 11097640 / Číslo starého materiálu: 61070201D

Možná varianta napětí 2	
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	6,00
Jištění v A	10
Možná varianta napětí 3	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	7,30
Jištění v A	25
Možná varianta napětí 4	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	2,60
Jištění v A	13
Možná varianta napětí 5	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	3,20
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 6	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	4,20
Jištění v A	20
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená nebo teplá voda [počet]	1
Maximální vodivost napouštěné vody v $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Potřebný průtokový tlak v barech	1,00-6,00
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	60
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	2,00
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	725
Vnější rozměr, šířka v mm	600
Vnější rozměr, hloubka v mm	617
Vnější rozměr, výška brutto v mm	775
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	667
Užitný mycí prostor, výška v mm	309
Užitný mycí prostor, šířka v mm	510
Užitný mycí prostor, hloubka v mm	568
Výška zásuvky nad podlahou v mm	328
Hmotnost netto v [kg]	64
Hmotnost brutto v kg	74
Maximální zatížení podlahy v N/m^2	790
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	55 dB(A) re 20 μPa
Programy	
Program pro mírné znečištění	•
Program pro normální znečištění	•
Program pro silné znečištění	•
Doplňkové programové předvolby	•

PTD 702

Tanková myčka nádobí

v kompaktní velikosti – myčky 60 cm pro bistra.