

## PTD 703 [WES]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy pro velké množství nádobí – s integrovaným změkčovačem.



- maximální čisticí výkon<sup>1</sup>: 1170 talířů/h
- Snadné a flexibilní ovládání – dotykový displej
- Úsporné a efektivní – spotřeba vody jen 2.00 l\* na mycí cyklus
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí
- Podstavná varianta – perfektní integrace do kuchyňské linky

<sup>1</sup> V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

\* Uvedená hodnota se týká programu ECO. Spotřeba vody závisí na zvoleném programu.

EAN: 4002516104315 / Číslo materiálu: 11097710 / Číslo starého materiálu: 61070304D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící myčka, možnost podstavby
Řada	Professional
Mycí systém	Tanková myčka s předním plněním
Počet úrovní mytí	1
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Zadní stěna	Plast
Objem nádrže v l	15,3
Použití	
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penziony	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro mateřské školy	•
Vhodné pro univerzity a školy	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	200
Nejkratší čas programu v s	55
Maximální teplota oplachování ve °C	90
Čisticí výkon počet talířů/h	1170
Čisticí výkon počet košů/h	66
Životnost v cyklech mytí	250000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Elektronické ovládání
Výběr programů	Plně dotykový displej
Automatické zapnutí/vypnutí režimu provozní pohotovosti	•
Programy [počet]	4
Indikace průběhu programu, barevná	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Topný výkon nádrže v kW	1,80
Topný výkon bojleru v kW	4,90
Celkový příkon v kW	7,90
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	20

PTD 703 [WES]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy pro velké množství nádobí – s integrovaným změkčovačem.



EAN: 4002516104315 / Číslo materiálu: 11097710 / Číslo starého materiálu: 61070304D

<b>Možná varianta napětí 2</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	6,00
Jištění v A	10
<b>Možná varianta napětí 3</b>	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	7,30
Jištění v A	25
<b>Možná varianta napětí 4</b>	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	2,60
Jištění v A	13
<b>Možná varianta napětí 5</b>	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	3,20
Jištění v A	16
<b>Možná varianta napětí 6</b>	
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	4,20
Jištění v A	20
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená nebo teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	1,00-6,00
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	60
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	5,35
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	2,00
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr, šířka v mm	600
Vnější rozměr, hloubka v mm	617
Vnější rozměr, výška brutto v mm	870
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	667
Užitný mycí prostor, výška v mm	404
Užitný mycí prostor, šířka v mm	510
Užitný mycí prostor, hloubka v mm	568
Výška zásuvky nad podlahou v mm	328
Hmotnost netto v [kg]	69
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	790
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
<b>Programy</b>	
Program pro mírné znečištění	•
Program pro normální znečištění	•

PTD 703 [WES]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy pro velké množství nádobí – s integrovaným změkčovačem.



EAN: 4002516104315 / Číslo materiálu: 11097710 / Číslo starého materiálu: 61070304D

Program pro silné znečištění	•
Doplňkové programové předvolby	•
Specifické podle mytého materiálu	•
Samočistění	•
Odvápňování	•
<b>Košové uspořádání</b>	
Bez košového vybavení	•
<b>Vybavení</b>	
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na leštadlo	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Nerezová zadní stěna, stupeň krytí IPX5 (volitelně)	•
Kontrola všech ostříkovacích ramen	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Nastavitelná teplota mytí	•
Nastavitelná doba mytí	•
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•
Hygienický tankový mycí prostor	•
Inovativní ostříkovací ramena	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX3	•
DIN EN 17735	•