

PTD 703 [WES DOS]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy – vč. integr. nádržek na čisticí prostředky a změkčovače.



EAN: 4002516104353 / Číslo materiálu: 11097750 / Číslo starého materiálu: 61070307D

Provedení a konstrukce

Provedení	Volně stojící myčka, možnost podstavby
Řada	Professional
Model	Univerzální
Mycí systém	Tanková myčka s předním plněním
Počet úrovní mytí	1
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Zadní stěna	Plast
Objem nádrže v l	15,3

Použití

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penzióny	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro mateřské školy	•
Vhodné pro univerzity a školy	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	200
Nejkratší čas programu v s	55
Maximální teplota oplachování ve °C	90
Čisticí výkon počet talířů/h	1188
Čisticí výkon počet košů/h	66
Životnost v cyklech mytí	250000

Řídicí jednotka

Typ ovládání	Elektronické ovládání
Výběr programů	Plně dotykový displej
Automatické zapnutí/vypnutí režimu provozní pohotovosti	•
Mycí programy [počet]	3
Nastavitelná teplota oplachu	•
Nastavitelná teplota mytí	•
Nastavitelná doba mytí	•
Indikace průběhu programu, barevná	•
Nastavitelné jazyky displeje	•

Standardní elektrické připojení

Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon nádrže v kW	1,80
Topný výkon bojleru v kW	4,90
Celkový příkon v kW	7,90
Jištění v A	16

- maximální čisticí výkon*: 1188 talířů/h
- Snadné a flexibilní ovládání – dotykový displej
- Úsporné a efektivní – spotřeba vody jen 2.00 l** na mycí cyklus
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí
- Podstavná varianta – perfektní integrace do kuchyňské linky

* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

** Uvedená hodnota se týká programu ECO. Spotřeba vody závisí na zvoleném programu.

PTD 703 [WES DOS]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy – vč. integr. nádržek na čisticí prostředky a změkčovače.



EAN: 4002516104353 / Číslo materiálu: 11097750 / Číslo starého materiálu: 61070307D

Možná varianta napětí 1

Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	20

Možná varianta napětí 2

Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	6,00
Jištění v A	10

Možná varianta napětí 3

Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	7,30
Jištění v A	25

Možná varianta napětí 4

Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	2,60
Jištění v A	13

Možná varianta napětí 5

Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	3,20
Jištění v A	16

Možná varianta napětí 6

Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	4,20
Jištění v A	20

Přípojka přívodu a odvodu vody

Studená nebo teplá voda [počet]	1
Maximální teplota napouštěné vody ve °C	60
Potřebný průtokový tlak v barech	1,00-6,00
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	60
Posilovací čerpadlo	•
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	0,53
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	2,00
Délka přívodní hadice vody v cm	150
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška v mm	820
Maximální rozsah nastavení výšky v mm	35,00
Vnější rozměr, šířka v mm	600
Vnější rozměr, hloubka v mm	637
Vnější rozměr, výška brutto v mm	870
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	667

PTD 703 [WES DOS]

Tanková myčka nádobí

s krátkými programy – vč. integr. nádržek na čisticí prostředky a změkčovače.



EAN: 4002516104353 / Číslo materiálu: 11097750 / Číslo starého materiálu: 61070307D

Užitný mycí prostor, výška v mm	404
Užitný mycí prostor, šířka v mm	510
Užitný mycí prostor, hloubka v mm	568
Výška zásuvky nad podlahou v mm	328
Hmotnost netto v [kg]	69
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	790
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programy	
Program pro mírné znečištění	•
Program pro normální znečištění	•
Program pro silné znečištění	•
Doplňkové programové předvolby	•
Specifické podle mytého materiálu	•
Samočištění	•
Odvápňování	•
Košové uspořádání	
Bez košového vybavení	•
Vybavení	
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na leštadlo	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Integrované zásobníky na spotřební materiál	•
Nerezová zadní stěna, stupeň krytí IPX5 (volitelně)	•
Vysoce efektivní filtrační systém	•
Kontrola všech ostříkovacích ramen	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•
Hygienický tankový mycí prostor	•
Rotační mycí systém (nahore + dole)	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
Možnosti připojení	
Nasávací trubice pro externí kanystry na média [počet]	0
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•