

M 7240 TC

Vestavná mikrovlnná trouba
v perfektně kombinovatelném designu s horním ovládáním.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor S
- Perfektní rozmrazování a příprava – automatické programy
- Dostatek místa – objem ohřev. prostoru 46 l a otočný talíř 40 cm
- Obzvláště výkonná mikrovlna – 900 W
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítko Popcorn

EAN: 4002516115342 / Číslo materiálu: 11103590 / Číslo starého materiálu: 24724040D

Provedení	
Barva přístroje	Nerez CleanSteel
Provedení a design	
Vestavná mikrovlnná trouba	•
PureLine	•
TopControl	•
Uživatelské výhody	
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Automatické programy	•
Samostatný provoz mikrovlnné trouby	•
Komfort při obsluze	
displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Quick mikrovlna	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
noční vypnutí	•
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Bezpečnostní vypínač	•
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	46
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Výška ohřevného prostoru v cm	23,2
Průměr otočného talíře v cm	40,6
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Maximální výkon mikrovlny ve W	900
Minimální šířka výklenku v mm	562
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 560
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456

M 7240 TC

Vestavná mikrovlnná trouba

v perfektně kombinovatelném designu s horním ovládáním.



EAN: 4002516115342 / Číslo materiálu: 11103590 / Číslo starého materiálu: 24724040D

Hloubka přístroje v mm	560
Ventilace nezávisle na výklenku	•
Hmotnost v kg	28,3
Celkový příkon v kW	1,6
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	10
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,10
Výměna svítek	Zákaznický servis

Dodávané příslušenství

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


M 7240 TC

Vestavná mikrovlnná trouba

v perfektně kombinovatelném designu s horním ovládáním.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings