

H 2860 BP

Pečicí trouba

s časovačem, ohřevným prostorem XL a samočištěním pyrolýzou za příznivou cenu.



- 7segmentový displej se zápusným voličem – EasyControl
- Minimální náročnost čištění – pyrolýza
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Chrání před popálením – Chladná čelní stěna

A+

EAN: 4002516132325 / Číslo materiálu: 11104000 / Číslo starého materiálu: 22286035D

<b>Provedení a design</b>	
Vestavná pečicí trouba	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Grafitově šedá
Zápusné otočné voliče	•
<b>Uživatelské výhody</b>	
Rychloohřev	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Displej	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
<b>Komfort při údržbě</b>	
Pyrolytické samočištění	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	280
Minimální šířka výklenku v mm	560

H 2860 BP

Pečicí trouba

s časovačem, ohřevným prostorem XL a samočištěním pyrolýzou za příznivou cenu.



EAN: 4002516132325 / Číslo materiálu: 11104000 / Číslo starého materiálu: 22286035D

Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0
Teploty ve °C	30–280
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákazník
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1

## H 2860 BP

### Pečící trouba

s časovačem, ohřevným prostorem XL a samočištěním pyrolýzou za příznivou cenu.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2860 BP

Pečící trouba

s časovačem, ohřevným prostorem XL a samočištěním pyrolýzou za příznivou cenu.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings