

H 7140 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
v atraktivním nerezovém designu s autom. programy a kombinovanými prov. způsoby.



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Inéná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516132349 / Číslo materiálu: 11104020 / Číslo starého materiálu: 22714046D

| | |
|--|------------------|
| Provedení | |
| Barva přístroje | Nerez CleanSteel |
| Provedení a design | |
| Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou | • |
| ContourLine | • |
| Uživatelské výhody | |
| Quick & Gentle | • |
| Rychloohřev | • |
| Provozní způsoby | |
| Rozmrazování | • |
| Automatické programy | • |
| Pečicí automatika | • |
| Horký vzduch Eco | • |
| Gril | • |
| Horký vzduch plus | • |
| Mikrovlna | • |
| Mikrovlna s pečicí automatikou | • |
| Mikrovlna s grilem | • |
| Mikrovlna s horkým vzduchem plus | • |
| Mikrovlna s grilováním s cirkulací | • |
| Grilování s cirkulací | • |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Displej | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Funkce Popcorn | • |
| Zobrazení denního času | • |
| Synchronizace času | • |
| Kuchyňský budík | • |
| Programování začátku přípravy | • |
| Programování konce přípravy | • |
| Nastavení délky přípravy | • |
| Ukazatel aktuální teploty | • |
| Ukazatel požadované teploty | • |
| Signální tón při dosažení požadované teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Návrh výkonu mikrovlny | • |
| Quick mikrovlna | • |
| Individuální nastavení | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W | 0,5 |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W | 1,0 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 2,0 |
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min | 20 |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20 |
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min | 20 |

H 7140 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
v atraktivním nerezovém designu s autom. programy a kombinovanými prov. způsoby.



EAN: 4002516132349 / Číslo materiálu: 11104020 / Číslo starého materiálu: 22714046D

| Komfort při údržbě | |
|--|---|
| Nerezový povrch/CleanSteel | • |
| Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean | • |
| Sklopné grilovací těleso | • |
| Dvířka CleanGlass | • |
| Bezpečnost | |
| Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou | • |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Zablokování zprovoznění | • |
| Technické údaje | |
| Objem ohřevného prostoru v l | 43 |
| Počet úrovní zasunutí | 3 |
| Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1 | 3 |
| Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2 | 3 |
| Osvětlení ohřevného prostoru | 1x LED |
| Teploty ve °C | 30–250 |
| Minimální teploty ve °C | 30 |
| Maximální teploty ve °C | 250 |
| Elektronicky řízený výkon mikrovlny | • |
| Stupně výkonu mikrovlny ve W | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 568 |
| Minimální výška výklenku v mm | 450 |
| Maximální výška výklenku v mm | 452 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 595 |
| Výška přístroje v mm | 456 |
| Hloubka přístroje v mm | 569 |
| Hmotnost v kg | 36,0 |
| Celkový příkon v kW | 2,70 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Jištění v A | 16 |
| Počet fází | 1 |
| Připojovací kabel se zástrčkou | • |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,00 |
| Výměna svítek | Zákaznický servis |
| Dodávané příslušenství | |
| Pečicí rošt s úpravou PerfectClean | 1 |
| skleněná miska | 1 |
| Dostupné jazyky displeje | |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , |

H 7140 BM


Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou

v atraktivním nerezovém designu s autom. programy a kombinovanými prov. způsoby.


H 7140 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou


v atraktivním nerezovém designu s autom. programy a kombinovanými prov. způsoby.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings