

## H 7240 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516115397 / Číslo materiálu: 11104060 / Číslo starého materiálu: 22724046D

Provedení	
Barva přístroje	Nerez CleanSteel
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20

## H 7240 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516115397 / Číslo materiálu: 11104060 / Číslo starého materiálu: 22724046D

<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	36,0
Celkový příkon v kW	2,70
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
skleněná miska	1
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7240 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby

## H 7240 BM


Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings