

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Neuvěřitelně nadýchané těsto se zlatavou kůrkou – Vlhkost plus
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home



EAN: 4002516132578 / Číslo materiálu: 11104290 / Číslo starého materiálu: 22744024D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	H 7440 B
Číslo materiálu výrobce	11104290
Číslo EAN	4002516132578
Marketingová třída	Gold
Provedení a design	
VitroLine	•
Typ a provedení přístroje	
Pečicí trouba	•
Barva přístroje	Obsidian černá
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předežhřátí	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Pečicí automatika	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Horký vzduch plus	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Gril	•
Horký vzduch Eco	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Číslo materiálu: 11104290 / Číslo starého materiálu: 22744024D


Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
<b>Účinnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Parní technologie/přívod vody</b>	
Výkon vyvíječe páry v kW	1,10
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	0,3
Nasávací trubička k jímání vody	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	49
Počet úrovní zasunutí	3
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1 LED spot
Typ zásuvky	Zástrčka Schuko s uzemněním
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Hmotnost v kg	35,0
Celkový příkon v kW	3,20
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•




## H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings




Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings