

## H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516132608 / Číslo materiálu: 11104320 / Číslo starého materiálu: 22744016D

<b>Provedení</b>	
Barva přístroje	Briliantová bílá
<b>Provedení a design</b>	
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
VitroLine	•
<b>Uživatelské výhody</b>	
Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Udržování teploty	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5

## H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516132608 / Číslo materiálu: 11104320 / Číslo starého materiálu: 22744016D

Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	36,0
Celkový příkon v kW	2,70
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Přípojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
skleněná miska	1

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516132608 / Číslo materiálu: 11104320 / Číslo starého materiálu: 22744016D


#### Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,  
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

## H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou  
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings