

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



- Velký textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516132639 / Číslo materiálu: 11104350 / Číslo starého materiálu: 22744046D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
Barva	Nerez CleanSteel
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 v 1	Pečicí trouba, Mikrovlna, Pečicí trouba s mikrovlnou
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Automatické využití zbytkového tepla	•

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516132639 / Číslo materiálu: 11104350 / Číslo starého materiálu: 22744046D

Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	36,0
Celkový příkon v kW	2,70
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Výměna svídel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
skleněná miska	1

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516132639 / Číslo materiálu: 11104350 / Číslo starého materiálu: 22744046D

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings