

H 7840 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
v perfektně kombinovatelném designu s autom. programy a pokrmovým teploměrem.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516133070 / Číslo materiálu: 11105960 / Číslo starého materiálu: 22784046D

Provedení	
Barva přístroje	Nerez CleanSteel
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	s kabelem
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gríl	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Příprava při nízké teplotě	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Funkce Popcorn	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•

H 7840 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
v perfektně kombinovatelném designu s autom. programy a pokrmovým teploměrem.



EAN: 4002516133070 / Číslo materiálu: 11105960 / Číslo starého materiálu: 22784046D

Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456

H 7840 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
v perfektně kombinovatelném designu s autom. programy a pokrmovým teploměrem.



EAN: 4002516133070 / Číslo materiálu: 11105960 / Číslo starého materiálu: 22784046D

Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	38,0
Celkový příkon v kW	3,20
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
Kabelový pokrmový teploměr	1
skleněná miska	2
Dostupné jazyky displeje	


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou


v perfektně kombinovatelném designu s autom. programy a pokrmovým teploměrem.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings