

## H 7860 BP Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- přehled o stavu pokrmu vždy a všude – kamera v ohřevném prostoru
- Minimální úsilí při čištění – Pyrolytické čištění & PyroFit
- Neuvěřitelně nadýchané těsto se zlatavou kůrkou – Vlhkost plus
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl



EAN: 4002516132790 / Číslo materiálu: 11106080 / Číslo starého materiálu: 22786045D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	H 7860 BP
Číslo materiálu výrobce	11106080
Číslo EAN	4002516132790
Marketingová třída	Diamond
Provedení a design	
PureLine	•
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Nerez CleanSteel
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předežhřátí	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Pečicí automatika	•
Malý gril	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Horký vzduch plus	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Gril	•
Horký vzduch Eco	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
Kamera v ohřevném prostoru	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Časově programovatelné dávky páry	•

## H 7860 BP Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Číslo materiálu: 11106080 / Číslo starého materiálu: 22786045D

Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Parní technologie/přívod vody</b>	
Výkon vyvíječe páry v kW	1,10
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	0,3
Nasávací trubička k jímání vody	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Typ zásuvky	zástr.s ochr.kontaktem s uzem.



