

H 7860 BPX

Pečicí trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



EAN: 4002516133216 / Číslo materiálu: 11106100 / Číslo starého materiálu: 22786065D

- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- přehled o stavu pokrmu vždy a všude – kamera v ohřevném prostoru
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl



Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Obsidian černá
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Malý gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
Kamera v ohřevném prostoru	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•

H 7860 BPX

Pečící trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



EAN: 4002516133216 / Číslo materiálu: 11106100 / Číslo starého materiálu: 22786065D

Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlašnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,70
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50

H 7860 BPX

Pečicí trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



EAN: 4002516133216 / Číslo materiálu: 11106100 / Číslo starého materiálu: 22786065D

Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Bezdrátový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovací tablety	2

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BPX

Pečící trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings