

H 7890 BP

90 cm široká pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- přehled o stavu pokrmu vždy a všude – kamera v ohřevném prostoru
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Rychlé rozehřátí a rovnoměrné rozložení tepla – TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

<b>Provedení</b>	
Barva přístroje	Nerez CleanSteel
<b>Provedení a design</b>	
Vestavná pečicí trouba	•
PureLine	•
<b>Uživatelské výhody</b>	
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Motor otočného grilu	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
Kamera v ohřevném prostoru	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
3D ovládací panel	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Polyfonní signální tóny	•

H 7890 BP

90 cm široká pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	90
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Ventilátor horkého vzduchu TwinPower	•
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	860
Maximální šířka výklenku v mm	860
Minimální výška výklenku v mm	517

H 7890 BP

90 cm široká pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.




EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

Maximální výška výklenku v mm	517
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	895
Výška přístroje v mm	478
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	74,0
Celkový příkon v kW	5,60
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	3
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,80
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	2
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Bezdrátový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Grilovací a pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Odvápňovací tablety	2
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

90 cm široká pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmyvým teploměrem a BrillantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings