

DG 7240

Vestavná parní trouba

pro zdravé vaření s automatickými programy a síťovým propojením..



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor S
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Záruka dokonalosti každého jídla – automatické programy
- Snadná příprava kompletního pokrmu – příprava menu
- Přes WiFi propojený přístroj – Miele@home

EAN: 4002516128465 / Číslo materiálu: 11106380 / Číslo starého materiálu: 23724030D

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	DG 7240
Číslo materiálu výrobce	11106380
Číslo EAN	4002516128465
Marketingová třída	Gold
<b>Provedení a design</b>	
VitroLine	•
<b>Provedení a design</b>	
Vestavná parní trouba	•
Barva	Grafitově šedá
<b>Uživatelské výhody</b>	
Externí vyvíjení páry	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Příprava v páře	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Ohřev	•
Automatické programy	•
Speciální použití	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20

DG 7240

Vestavná parní trouba

pro zdravé vaření s automatickými programy a síťovým propojením..



EAN: 4002516128465 / Číslo materiálu: 11106380 / Číslo starého materiálu: 23724030D

Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min 20

#### Komfort při údržbě

Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou

•

Externí vyvíječ páry

•

Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu

•

Rychloupínáky pro postranní mřížky

•

Vyjímatelné postranní mřížky

•

odvápňení

•

Dvířka CleanGlass

•

#### Parní technologie/přívod vody

DualSteam

•

Objem zásobníku na čerstvou vodu v l

1,5

Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release

•

DirectWater

Ne

#### Bezpečnost

Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou

•

Bezpečnostní vypínání

•

Zablokování zprovoznění

•

Systém chlazení výparů

•

Zablokování tlačítek

•

#### Technické údaje

Objem ohřevného prostoru v l

40

Počet úrovní zasunutí

4

Závěs dvířek

dole

Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C

40

Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C

100

Minimální šířka výklenku v mm

560

Maximální šířka výklenku v mm

568

Minimální výška výklenku v mm

450

Maximální výška výklenku v mm

452

Hloubka výklenku v mm

550

Rozměry přístroje (š x v x h) v mm

595 x 455 x 569

Hmotnost v kg

26,4

Celkový příkon v kW

3,60

Napětí ve V

230

Frekvence v Hz

50-60

Jištění v A

16

Počet fází

1

Připojovací kabel se zástrčkou

•

Délka elektrického přívodního kabelu v m

2

#### Dodávané příslušenství

Vyjímatelné postranní mřížky (pár)

1

Perforované nerezové varné nádoby

2

Neperforované nerezové varné nádoby DGG 50 40

1

Odkládací rošt

1

Záchytná miska DGG 100 40

1

Odvápňovací tablety

2

DG 7240

Vestavná parní trouba

pro zdravé vaření s automatickými programy a síťovým propojením..



EAN: 4002516128465 / Číslo materiálu: 11106380 / Číslo starého materiálu: 23724030D

#### Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


DG 7240

Vestavná parní trouba


pro zdravé vaření s automatickými programy a síťovým propojením..




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




Side view\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing

