

DGM 7840

Parní trouba s mikrovlnou

pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Rovnoměrné a rychlé výsledky mikrovln – Quick & Gentle
- Záruka dokonalosti každého jídla – automatické programy
- Zkrácená doba přípravy díky kombinaci páry s mikrovlnou

EAN: 4002516128557 / Číslo materiálu: 11106640 / Číslo starého materiálu: 23784024D

| Provedení a design                                    |                |
|---|----------------|
| Parní trouba s mikrovlnou                             | •              |
| VitroLine   | •              |
| Barva přístroje                                       | Obsidian černá |
| Uživatelské výhody                                    |                |
| Quick & Gentle  | •              |
| Externí vyvíjení páry                                 | •              |
| Příprava menu bez přenosu chutí                       | •              |
| Automatické programy s individuálním přizpůsobením    | •              |
| Udržování teploty                                     | •              |
| Provozní způsoby                                      |                |
| Rozmrazování  | •              |
| Automatické programy                                  | •              |
| Specifické národní automatické programy               | •              |
| Příprava v páře                                       | •              |
| Rychlá příprava pokrmů                                | •              |
| Ohřev   | •              |
| Mikrovlna   | •              |
| Příprava v páře Eco                                   | •              |
| Speciální použití                                     | •              |
| Komfort při obsluze                                   |                |
| Propojení s Miele@home displej                        | •<br>M Touch   |
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení     | •              |
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení       | •              |
| MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení | •              |
| MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny         | •              |
| SoftOpen  | •              |
| MultiLingua   | •              |
| MyMiele   | •              |
| Funkce nápovědy                                       | •              |
| Funkce Popcorn  | •              |
| Příprava nezávislá na množství                        | •              |
| Příprava v páře až na 3 úrovních současně             | •              |
| Automatická příprava menu                             | •              |
| Redukce páry před ukončením programu                  | •              |
| Polyfonní signální tóny                               | •              |
| Zobrazení denního času                                | •              |
| Zobrazení data  | •              |
| Kuchyňský budík                                       | •              |
| Programování začátku přípravy                         | •              |
| Programování konce přípravy                           | •              |
| Nastavení délky přípravy                              | •              |
| Ukazatel aktuální teploty                             | •              |
| Ukazatel požadované teploty                           | •              |
| Signální tón při dosažení požadované teploty          | •              |
| Navrhovaná teplota                                    | •              |
| Quick mikrovlna                                       | •              |
| Vlastní programy                                      | •              |
| Individuální nastavení                                | •              |

DGM 7840

Parní trouba s mikrovlnou

pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128557 / Číslo materiálu: 11106640 / Číslo starého materiálu: 23784024D

|  |                 |
|--|-----------------|
| Senzor přiblížení MotionReact  | •               |
| <b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>                            |                 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W  | 0,5             |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W                                   | 1,0             |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W                           | 2,0             |
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min           | 20              |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20              |
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min                 | 20              |
| <b>Komfort při údržbě</b>  |                 |
| Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou                        | •               |
| Externí vyvíječ páry   | •               |
| Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu                             | •               |
| Programy pro údržbu  | •               |
| Ošetřující program Odmočení  | •               |
| Rychloupínáky pro postranní mřížky                                   | •               |
| Vyjímatelné postranní mřížky   | •               |
| odvápňení  | •               |
| Dvířka CleanGlass  | •               |
| <b>Technologie výroby páry a zásobování vodou</b>                    |                 |
| DualSteam  | •               |
| Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release    | •               |
| Objem zásobníku na čerstvou vodu v l                                 | 1,5             |
| <b>Bezpečnost</b>  |                 |
| Systém chlazení přístroje s vlahnou čelní stěnou                     | •               |
| Bezpečnostní vypínání  | •               |
| Zablokování zprovoznění  | •               |
| Systém chlazení výparů   | •               |
| Zablokování tlačítek   | •               |
| <b>Technické údaje</b>   |                 |
| Ohřevný prostor L  | •               |
| Objem ohřevného prostoru v l   | 40              |
| Počet úrovní zasunutí  | 4               |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm                                   | 595 x 455 x 569 |
| Závěs dvířek   | dole            |
| Osvětlení ohřevného prostoru   | 2x LED          |
| Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C                     | 40              |
| Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C                     | 100             |
| Elektronicky řízený výkon mikrovlny                                  | •               |
| Stupně výkonu mikrovlny ve W   |                 |
| Minimální šířka výklenku v mm  | 560             |
| Maximální šířka výklenku v mm  | 568             |
| Minimální výška výklenku v mm  | 450             |
| Maximální výška výklenku v mm  | 452             |
| Hloubka výklenku v mm  | 550             |
| Šířka přístroje v mm   | 595             |
| Výška přístroje v mm   | 455             |
| Hloubka přístroje v mm   | 569             |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm                                   | 595 x 455 x 569 |

DGM 7840

Parní trouba s mikrovlnou

pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128557 / Číslo materiálu: 11106640 / Číslo starého materiálu: 23784024D

|  |      |
|--|------|
| Hmotnost v kg                            | 30,6 |
| Celkový příkon v kW                      | 3,30 |
| Napětí ve V                              | 230  |
| Frekvence v Hz                           | 50   |
| Počet fází                               | 1    |
| Jištění v A                              | 16   |
| Připojovací kabel se zástrčkou           | •    |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2    |

#### Dodávané příslušenství

|  |   |
|--|---|
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár)               | 1 |
| Perforované nerezové varné nádoby                | 2 |
| Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm | 1 |
| Neperforované nerezové varné nádoby, výška 80 mm | 1 |
| Odkládací rošt                                   | 1 |
| Skleněná miska                                   | 1 |
| Odvápňovací tablety                              | 2 |

#### Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## DGM 7840

Parní trouba s mikrovlnou


pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings


## DGM 7840

Parní trouba s mikrovlnou


pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing – GB, AU