

DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Rovnoměrné a rychlé výsledky mikrovln – Quick & Gentle
- Záruka dokonalosti každého jídla – automatické programy
- Zkrácená doba přípravy díky kombinaci páry s mikrovlnou

EAN: 4002516128595 / Číslo materiálu: 11106680 / Číslo starého materiálu: 23784524D

Provedení a design	
Parní trouba s mikrovlnou	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Obsidian černá
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Externí vyvíjení páry	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Příprava v páře	•
Rychlá příprava pokrmů	•
Ohřev	•
Mikrovlna	•
Příprava v páře Eco	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Funkce Popcorn	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•

DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128595 / Číslo materiálu: 11106680 / Číslo starého materiálu: 23784524D

Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Externí vyvěječ páry	•
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
odvápňení	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release	•
DirectWater	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Ohřevný prostor L	•
Objem ohřevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	30,6

DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128595 / Číslo materiálu: 11106680 / Číslo starého materiálu: 23784524D

Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Celkový příkon v kW	3,30
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Délka přívodní hadice v m	2,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis

Dodávané příslušenství


Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm	1
Neperforované nerezové varné nádoby, výška 80 mm	1
Odkládací rošt	1
Skleněná miska	1
Odvápňovací tablety	2

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	---

DGM 7845


Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sít. propojením, přípravou menu+ M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7845


Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DGM7845, DGM7645, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings