

DGC 7840

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + příprava menu



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Miele@home – přístroj propojený pomocí WiFi + Mix & Match
- Snadné čištění – nerezový ohřevný prostor PerfectClean

EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Všeobecné údaje

Označení modelu	DGC 7840
Číslo materiálu výrobce	11107170
Číslo EAN	4002516126768

Provedení a design

Barva	Nerez CleanSteel
Konvektomaty	•
PureLine	•

Uživatelské výhody

Rychloohřev	•
Předeheřtí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•

Provozní způsoby

Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Gril	•
Malý gril	•
Provozní způsoby grilu	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•

DGC 7840

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + příprava menu



EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Časové funkce	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•

Hospodárnost a udržitelnost

Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20

Komfort při údržbě

Nerezový povrch/CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•

DGC 7840

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + příprava menu

EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
odvápňení	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,4
Nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	•
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	48
Počet úrovní zasunutí	3
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	225
Teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30–225
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Teploty při provozu parní trouby ve °C	40–100
Rozměry výklenku (š x v x h) v mm	560-568 x 450-452 x 555
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	555
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	39,7
Celkový příkon v kW	3,40
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Jištění v A	16
Počet fází	1
Nulový vodič	Ano
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1

DGC 7840

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + příprava menu



EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D


Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Odvápňovací tablety	2
Čisticí prostředek DGClean	1

Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	???, ?, ?, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ?, ?, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7840

Kompaktní konvektomat


pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + příprava menu




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x, DGC7x4x installation drawings



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing