

DGM 7440

Parní trouba s mikrovlnou
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síťovým propojením.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Rovnoměrné a rychlé výsledky mikrovln – Quick & Gentle
- Záruka dokonalosti každého jídla – automatické programy
- Zkrácená doba přípravy díky kombinaci páry s mikrovlnou

EAN: 4002516116967 / Číslo materiálu: 11107760 / Číslo starého materiálu: 23744014D

Provedení a design	
Parní trouba s mikrovlnou	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Briliantová bílá
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Externí vyvíjení páry	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Příprava v páře	•
Rychlá příprava pokrmů	•
Ohřev	•
Mikrovlna	•
Příprava v páře Eco	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
displej	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20

DGM 7440

Parní trouba s mikrovlnou
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síťovým propojením.



EAN: 4002516116967 / Číslo materiálu: 11107760 / Číslo starého materiálu: 23744014D

Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou	•
Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
odvápňení	•
Dvířka CleanGlass	•
Technologie výroby páry a zásobování vodou	
DualSteam	•
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release	•
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Ohřevný prostor L	•
Objem ohřevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Hmotnost v kg	30,6
Celkový příkon v kW	3,30
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•

DGM 7440

Parní trouba s mikrovlnou
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sítovým propojením.



EAN: 4002516116967 / Číslo materiálu: 11107760 / Číslo starého materiálu: 23744014D

Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm	1
Odkládací rošt	1
Skleněná miska	1
Odvápňovací tablety	2

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGM 7440


Parní trouba s mikrovlnou
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síťovým propojením.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7440


Parní trouba s mikrovlnou
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síťovým propojením.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU