

PG 8063 [OK Safety]
Volně stojící myčka nádobí
bez košů, pro požární útvary.



- Max. čisticí výkon: 12 počet plicních automatik příp. 2 košů/šarže
- bezpečná příprava plicní automatiky a ochranných dýchacích masek
- Snadná obsluha díky přehlednému uspořádání ovládacího panelu
- Bezpečná příprava se spec. programy pro myté předměty a pomůcky
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody

EAN: 4002516136545 / Číslo materiálu: 11158020 / Číslo starého materiálu: 61806340OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící myčka, přední plnění
Řada	Professional Safety
Model	Safety
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Použití	
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Maximální teplota oplachování ve °C	60
Čisticí výkon počet plicních automatik/šarže	12
Čisticí výkon počet ochranných dýchacích masek/šarže	6
Čisticí výkon počet košů/šarže	2
Životnost v cyklech mytí	15000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	TouchControl
Výběr programů	Touch on Metal
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,70
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	2,50
Celkový příkon v kW	2,90
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená nebo teplá voda [počet]	1
DEMI voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	18,00

PG 8063 [OK Safety]
Volně stojící myčka nádobí
bez košů, pro požární útvary.



EAN: 4002516136545 / Číslo materiálu: 11158020 / Číslo starého materiálu: 618063400ER

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr, šířka v mm	600
Vnější rozměr, hloubka v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	675
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	745
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	530
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	505
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Hmotnost netto v [kg]	72
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1200
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	57,0
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,08
Programy	
Sf Special	•
Sf Special Plus	•
Vario Chem	•
Košové uspořádání	
Bez košového vybavení	•
Vybavení	
Sušení	bez
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Optické rozhraní	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
Možnosti připojení	
Externí dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
EMC	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•