

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní umístění: díky patentovanému CupSensoru
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Vždy čerstvě namletá káva – AromaticSystemFresh
- Komfortní pohoštění: pro větší množství najednou – funkce konvice

EAN: 4002516140108 / Číslo materiálu: 11164720 / Číslo starého materiálu: 29744010CZ

Provedení a design	
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Barva	Briliantová bílá
Uživatelské výhody	
AromaticSystemFresh	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	10
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
CupSensor	•
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	4,0
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	16,5
Režim Performance	•
Nádoba na mléko EasyClick	•
ComfortDoor	•
Skrytá rukojeť dveří	•
BrilliantLight	•
Expert mód	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	2
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g	300
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	600
Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu	•
Objem zásobníku na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	17
Objem odkapávací misky v l	1,6
Snadno přístupné zásobníky	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Nastavitelný čas zapnutí	•
Nastavitelný čas vypnutí	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



EAN: 4002516140108 / Číslo materiálu: 11164720 / Číslo starého materiálu: 29744010CZ

Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Caffè americano klasické	•
Caffè americano dvojité	•
Long black klasická	•
Long black dvojitá	•
Teplá voda klasická	•
Teplá voda dvojitá	•
Horká voda klasická	•
Horká voda dvojitá	•
Černý čaj klasický	•
Černý čaj dvojitý	•
Bylinkový čaj klasický	•
Bylinkový čaj dvojitý	•
Ovocný čaj klasický	•
Ovocný čaj dvojitý	•
Zelený čaj klasický	•
Zelený čaj dvojitý	•
Bílý čaj klasický	•
Bílý čaj dvojitý	•
Japonský čaj klasický	•
Japonský čaj dvojitý	•
Chai latte klasický	•
Chai latte dvojitý	•
Konvice kávy	•

CVA 7440


Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.


CVA 7440

Vestavný kávovar


v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)