

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- Individuální požitek – se třemi zásobníky na kávu – CoffeeSelect
- Nejlepší údržba – zcela automaticky s AutoDescale a AutoClean
- Perfektní umístění: díky patentovanému CupSensoru
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two

EAN: 4002516140184 / Číslo materiálu: 11164840 / Číslo starého materiálu: 29784530CZ

Provedení a design	
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Barva	Grafitov# edá
Uživatelské výhody	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	10
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
CupSensor	•
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	4,0
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	16,5
Režim Performance	•
Nádoba na mléko EasyClick	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skrytá rukojeť dvířek	•
BrilliantLight	•
Osvětlení spařovací jednotky	•
Expert mód	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Počet druhů zrnkové kávy	3
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	3
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g	150
Objem zásobníku na zrnkovou kávu C v g	150
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	600
Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu	•
Objem zásobníku na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem odkapávací misky v l	1,6

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.



EAN: 4002516140184 / Číslo materiálu: 11164840 / Číslo starého materiálu: 29784530CZ

Snadno přístupné zásobníky	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Nastavitelný čas zapnutí	•
Nastavitelný čas vypnutí	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Caffè americano klasické	•
Caffè americano dvojité	•
Long black klasická	•
Long black dvojitá	•
Teplá voda klasická	•
Teplá voda dvojitá	•
Horká voda klasická	•
Horká voda dvojitá	•
Černý čaj klasický	•
Černý čaj dvojitý	•
Bylinkový čaj klasický	•
Bylinkový čaj dvojitý	•
Ovocný čaj klasický	•
Ovocný čaj dvojitý	•
Zelený čaj klasický	•

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.

EAN: 4002516140184 / Číslo materiálu: 11164840 / Číslo starého materiálu: 29784530CZ

Zelený čaj dvojitý	•
Bílý čaj klasický	•
Bílý čaj dvojitý	•
Japonský čaj klasický	•
Japonský čaj dvojitý	•
Chai latte klasický	•
Chai latte dvojitý	•
Konvice kávy	•
Konvice čaje	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	1,4
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Automatické odvápnování	•
Manuální odvápnování	•
AutoClean	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	475
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	108,0
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka přívodní hadice v m	1,5
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Dodávané příslušenství	
Skleněná nádoba na mléko	•
Odvápňovací kartuše	•

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.



EAN: 4002516140184 / Číslo materiálu: 11164840 / Číslo starého materiálu: 29784530CZ

AutoCleaner

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

•

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.

