

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Sušička s tepelným čerpadlem

certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubny 130.00 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s plně dotykovým bar. displejem- M Touch Flex
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry

EAN: 4002516218449 / Číslo materiálu: 11251200 /  
Číslo starého materiálu: 52908181MAR

<b>Provedení a konstrukce</b>	
Provedení	Přístroj s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Lotosově bílá
Boční panely	Prášková povrchová úprava, lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerezová ocel
Kapacita v kg	8,0
Objem bubny v l	130,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový buben z nerez	Ano
<b>Použití</b>	
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
<b>Výkonové údaje</b>	
Maximální výkon odpařování v l/h	2,6
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v kWh/kg	0,17
Čas programu v min	88
Čas programu „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v min	88
Čas programu „Směsová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v min	76
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	Programovatelné
Řízení programu	Řízení zbytkové vlhkosti
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo
Elektrická přípojka	230V~ 50HZ
Celkový příkon v kW	1,44
Jištění v A	10
Dodáváno se síťovou zástrčkou	•
<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	777
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Sušička s tepelným čerpadlem

certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516218449 / Číslo materiálu: 11251200 /  
Číslo starého materiálu: 52908181MAR

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	71,0
Hmotnost brutto v kg	77
Maximální zatížení podlahy v N	920
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	≤70 dB(A) re 20 μPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	3,60
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Filtr nečistot ve dvířkách	•
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné plus“	•
Odvod kondenzované vody	•
Komunikační otvor	•
Koš do sušičky (volitelně)	•
Osvětlení bubnu	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Účinnost</b>	
Míra recyklace v %	95
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R134a
Množství chladiva v kg	0,61
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•