

PDR 908 HP [MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Sušička s tepelným čerpadlem
 certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubnu 130.00 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s plně dotykovým bar. displejem- M Touch Flex
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry

EAN: 4002516218807 / Číslo materiálu: 11251250 / Číslo starého materiálu: 52908289MAR

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubny v l	130,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový buben z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	2,60
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba energie „Směšová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v kWh/kg	0,17
Čas programu v min	88
Čas programu „Bavlna – suché k uložení zbytková vlhkost 48 %“ v min	88
Čas programu „Směšová tkanina – suché k uložení zbytková vlhkost 40 %“ v min	76
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo
Elektrická přípojka	2~ 208-240V 60HZ
Celkový příkon v kW	1,20
Jištění v A	15
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	777
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	72,0
Hmotnost brutto v kg	78
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	920

PDR 908 HP [MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Sušička s tepelným čerpadlem
 certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516218807 / Číslo materiálu: 11251250 / Číslo starého materiálu: 52908289MAR

Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,60
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Filtr nečistot ve dvířkách	•
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné plus“	•
Odvod kondenzované vody	•
Komunikační otvor	•
Koš do sušičky (volitelně)	•
Osvětlení bubnu	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelost	
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R134a
Množství chladiva v kg	0,59
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	844,00
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•