

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem  
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubnu 73 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- O 22 % nižší spotřeba vody a o 28 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s dotykovým bar. displejem – M Touch Flex
- Důkladné praní prostřednictvím profesionálních programů

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516223504 / Číslo materiálu: 11251290 / Číslo starého materiálu: 51908387MAR

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubnu v l	73
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubnu	•
Použití	
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,40
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,13
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,00
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	51,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,05
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	48,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,50
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	45
Počet otáček při odstředování ot/min	1600
Faktor g	704
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	96
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
CapDosing	•
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem  
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Číslo materiálu: 11251290 / Číslo starého materiálu: 51908387MAR

<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3~ 440V
Topný výkon v kW	4,00
Celkový příkon v kW	4,20
Jištění v A	10
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3~ 400V
Topný výkon v kW	3,40
Celkový příkon v kW	3,60
Jištění v A	10
<b>Možná varianta napětí 2</b>	
Elektrická přípojka	3~ 480V 50/60HZ
Topný výkon v kW	4,80
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	10
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	108,0
Hmotnost brutto v kg	112
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
<b>Vybavení</b>	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•
Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Předžehlení	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•
LED osvětlení bubny, třída 1	•
Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	95

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem  
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Číslo materiálu: 11251290 / Číslo starého materiálu: 51908387MAR

<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•