

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



- objem bubnu 57 l, hmotnost náplně 6.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s dotykovým bar. displejem – M Touch Flex
- O 22 % nižší spotřeba vody a o 28 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Důkladné praní prostřednictvím profesionálních programů

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516220985 / Číslo materiálu: 11251300 / Číslo starého materiálu: 51906187MAR

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	6,0
Objem bubnu v l	57
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubnu	•
Použití	
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,50
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,16
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,00
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	45,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	0,95
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	42,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,38
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	45
Počet otáček při odstředování ot/min	1600
Faktor g	704
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	96
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
CapDosing	•
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Číslo materiálu: 11251300 / Číslo starého materiálu: 51906187MAR

Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3~ 440V
Topný výkon v kW	4,00
Celkový příkon v kW	4,20
Jištění v A	10
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3~ 400V
Topný výkon v kW	3,40
Celkový příkon v kW	3,60
Jištění v A	10
Možná varianta napětí 2	
Elektrická přípojka	3~ 480V 50/60HZ
Topný výkon v kW	4,80
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	10
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	106,0
Hmotnost brutto v kg	110
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2820
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•
Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Předžehlení	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•
LED osvětlení bubnu, třída 1	•
Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Číslo materiálu: 11251300 / Číslo starého materiálu: 51906187MAR

Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Modul LAN/WLAN (volitelně)	•
WiFiConn@ct	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•