

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



- objem bubny 57 l, hmotnost náplně 6.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Komfort při obsluze s dotykovým bar. displejem – M Touch Flex
- O 22 % nižší spotřeba vody a o 28 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Důkladné praní prostřednictvím profesionálních programů

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516223542 / Číslo materiálu: 11251310 / Číslo starého materiálu: 51906387MAR

| Provedení a konstrukce | |
|---|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance Plus |
| Čelní stěna | Nerez |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Kapacita v kg | 6,0 |
| Objem bubny v l | 57 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 300 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 167 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Bezúdržbový synchronní motor | • |
| Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubny | • |
| Použití | |
| Vhodné pro offshore | • |
| Vhodné pro lodní dopravu | • |
| Výkonové údaje | |
| Prověřená účinnost proti virům | • |
| Testovaná hygiena | • |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 7,50 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,16 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 7,00 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,06 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 45,0 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 0,95 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 59 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 42,0 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 0,38 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 49 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 48 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 45 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1600 |
| Faktor g | 704 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Flex |
| Programovatelné | programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | 96 |
| Indikace zbyvajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| CapDosing | • |
| Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství) | • |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 6 |
| Indikace prázdného stavu | • |

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



EAN: 4002516223542 / Číslo materiálu: 11251310 / Číslo starého materiálu: 51906387MAR

| Standardní elektrické připojení | |
|--|---------------------------|
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3~ 440V |
| Topný výkon v kW | 4,00 |
| Celkový příkon v kW | 4,20 |
| Jištění v A | 10 |
| Možná varianta napětí 1 | |
| Elektrická přípojka | 3~ 400V |
| Topný výkon v kW | 3,40 |
| Celkový příkon v kW | 3,60 |
| Jištění v A | 10 |
| Možná varianta napětí 2 | |
| Elektrická přípojka | 3~ 480V 50/60HZ |
| Topný výkon v kW | 4,80 |
| Celkový příkon v kW | 5,00 |
| Jištění v A | 10 |
| Přípojka přívodu a odvodu vody | |
| Studená voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Teplá voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí čerpadlo | DN 22 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 850 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 605 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 714 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 940 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 660 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 768 |
| Hmotnost netto v kg | 106,0 |
| Hmotnost brutto v kg | 110 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 2820 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Teplu vysálané do prostoru v MJ/h | 1,00 |
| Vybavení | |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti | • |
| Profesionální tlumič | • |
| Odolná nerezová příruba | • |
| Dezinfekční máchání | • |
| EcoSpeed | • |
| Předžehlení | • |
| Účinné smáčení sprchovacími žebry | • |
| Kontrola teploty | • |
| Speciální topné těleso | • |
| Množstevní automatika | • |
| Průtokoměr | • |
| LED osvětlení bubnu, třída 1 | • |
| Komunikační otvor | • |
| Přidat prádlo | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Míra recyklace v % | 95 |

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
certifikace Lloyd's Register, hmotnost náplně 6.0 kg.



EAN: 4002516223542 / Číslo materiálu: 11251310 / Číslo starého materiálu: 51906387MAR

Možnosti připojení

| | |
|---|---|
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| System vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| Modul LAN/WLAN (volitelně) | • |
| WiFiConn@ct | • |

Normy, zkušební a identifikační označení

| | |
|---|---|
| WEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES | • |