

XKM 3200-WL-PLT

Komunikační modul

s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.

EAN: 4002516213055 / Číslo materiálu: 11291940 / Číslo starého materiálu: 59320001D



- Pro integraci do komunikačního slotu
- Jednoduchá instalace

Produktové zařazení	
Pračky	•
Sušičky	•
Zařazení přístroje/přísluř.	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Produktová kategorie	
Procesní/provozní dokumentace/komunikace	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	185
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	230
Hmotnost netto [kg]	0,34
Hmotnost brutto v kg	0,39
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•