

## DU 900 RV

Sušicí agregát, s větracími štěrbinami, elektro  
pro přístroje o šířce 900 mm a optimální vnitřní/vnější sušení mytých předmětů.

EAN: 4002516265139 / Číslo materiálu: 11324820 / Číslo starého materiálu: 69250006D



- S nasazovacím krytem, přívod vzduchu přes místnost .
- Včetně 2 filtrů HEPA H14
- Optimální bezpečnost – filtr HEPA přímo před mycí komorou
- Výkon vzduchu 250 m<sup>3</sup>/hodina
- Životnost filtru HEPA: 1000 hodin

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	840
Vnější rozměr, šířka netto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1045
Vnější rozměr, výška brutto v mm	990
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	116,00
Hmotnost brutto v kg	133,00