

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 600 ot/min | auto. dávkování | QuickPowerWash | protivirová hygiena



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut
- exkluzivní sortiment kapslí pro dávkování CapDosing na různé textilie a skvrny
- Displej a pohodlná obsluha dotykem prstu – ComfortSensor
- ovládání pračky kompletně přes aplikaci s Miele@home*

* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětlná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Chrom
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenc chrom
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protivirová hygiena	•
Šetná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 600 ot/min | auto. dávkování | QuickPowerWash | protivirová hygiena



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Péřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šípkou	•
Nové textilie	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstřeďování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 600 ot/min | auto. dávkování | QuickPowerWash | protivirová hygiena



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	95
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 600 ot/min | auto. dávkování | QuickPowerWash | protivirová hygiena



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm