

WWG660 WCS TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 400 ot/min | automatické dávkování | předžehlení | Miele@home



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- doplňková funkce Předžehlení redukuje pomačkání a ušetří až 50 % času a námahy
- Miele@home – chytré propojeno pro více možností

* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prsteneč chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Čistící výkon	
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	209
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•

WWG660 WCS TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 400 ot/min | automatické dávkování | předžehlení | Miele@home



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

Regulace pěnovosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šipkou	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
Hmotnost v kg	94
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•

WWG660 WCS TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 400 ot/min | automatické dávkování | předžehlení | Miele@home



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WWG660 WCS TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 9 kg | 1 400 ot/min | automatické dávkování | předžehlení | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm