

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos a SingleWash – pro péči o prádlo s úsporou energie i času.



- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut
- exkluzivní sortiment kapslí pro dávkování CapDosing na různé textilie a skvrny
- Displej a pohodlná obsluha dotykem prstu – ComfortSensor
- Miele@home – chytré propojeno pro více možností

* Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516258605 / Číslo materiálu: 11363420 / Číslo starého materiálu: 11WI8601CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prsteneček chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protiviřová hygiena	•
Šetná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos a SingleWash – pro péči o prádlo s úsporou energie i času.



EAN: 4002516258605 / Číslo materiálu: 11363420 / Číslo starého materiálu: 11WI8601CZ

EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Péřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šipkou	•
Nové textilie	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstřeďování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos a SingleWash – pro péči o prádlo s úsporou energie i času.



EAN: 4002516258605 / Číslo materiálu: 11363420 / Číslo starého materiálu: 11WI8601CZ

Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	94
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:


s funkcí TwinDos a SingleWash – pro péči o prádlo s úsporou energie i času.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm