

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos, PowerWash a Miele@home pro chytrou péči o prádlo.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- M Touch – jednoduché ovládání poklepáním nebo posouváním
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut



EAN: 4002516257929 / Číslo materiálu: 11363590 /
Číslo starého materiálu: 11WR8606OER

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá s chromovými aplikacemi
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protivirová hygiena	•
Šetná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	•
Asistent praní	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubny	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	68

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos, PowerWash a Miele@home pro chytrou péči o prádlo.



EAN: 4002516257929 / Číslo materiálu: 11363590 /

Číslo starého materiálu: 11WR8606OER

Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,70
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé prádlo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Péřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šípkou	•
Nové textilie	•
Pouze máchání	•
Škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos, PowerWash a Miele@home pro chytrou péči o prádlo.



EAN: 4002516257929 / Číslo materiálu: 11363590 /

Číslo starého materiálu: 11WR8606OER

Bezpečnost

Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-System
--------------------------------------	-------------------

Dětská pojistka	•
-----------------	---

PIN kód	•
---------	---

Optické rozhraní	•
------------------	---

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
----------------------	-----

Rozměry v mm (výška)	850
----------------------	-----

Rozměry v mm (hloubka)	643
------------------------	-----

Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
--	------

Hmotnost v kg	94
---------------	----

Celkový příkon v kW	2,10-2,40
---------------------	-----------

Napětí ve V	220-240
-------------	---------

Jištění v A	10
-------------	----

Frekvence v Hz	50
----------------	----

Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
--	---

Výměna svítidel	Zákaznický servis
-----------------	-------------------

Dodávané příslušenství

UltraPhase 1 + 2	•
------------------	---


Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
---	---

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWR860 WPS PWash&TDos&9kg
Pračka s předním plněním W1:
s funkcí TwinDos, PowerWash a Miele@home pro chytrou péči o prádlo.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm