

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

### Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.



- Elegantní design ve tvaru lampy s motorickým otevíráním křídel
- Individuální, barevné osvětlení – MyAmbientLight
- Jedinečná funkce odvlhčení – HumidityBalance
- Exkluzivní funkce vůně – AmbientFragrance
- Zavěšení na filigránových lankách s integrovaným přívodem proudu

**A<sup>+</sup>**

EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

<b>Provedení</b>	
Ostrovní odsavač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	Cirkulace
<b>Design</b>	
Barva	Brilantová bílá
Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka	•
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,6
ECO balíček	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	2x5 W / 2x7,7 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení barevné	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	240
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	380
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	440

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.



EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0

#### Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
-----------------------	---

#### Technické údaje

Šířka těla odsavače v mm	700
Výška těla odsavače v mm	440
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	700
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1000
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Výška těla odsavače v mm u kulatých odsavačů	440
Hmotnost netto v kg	24,6
Průměr těla odsavače v mm	500
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,13
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50

#### Montážní pokyny

Montážní šablona	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	nécessaire

#### Dodávané příslušenství

Flakón s vůní	•
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	•
Odvlhčovací filtr	•


#### Příslušenství k dokoupení

Aktivní uhlíkový filtr	Nein
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 28-R
Flakón s vůní SummerGarden	•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)