

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.



- Elegantní design ve tvaru lampy s motorickým otevíráním křídel
- Individuální, barevné osvětlení – MyAmbientLight
- Jedinečná funkce odvlhčení – HumidityBalance
- Exkluzivní funkce vůně – AmbientFragrance
- Zavěšení na filigránových lankách s integrovaným přívodem proudu

A+

EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

Provedení	
Ostrovní odsávač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	Cirkulace
Design	
Barva	Brilantová bílá
Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka	•
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,6
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstevých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2x5 W / 2x7,7 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení barevné	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	240
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	440
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	600

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.




EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	700
Výška těla odsavače v mm	440
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	700
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1000
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Výška těla odsavače v mm u kulatých odsavačů	440
Hmotnost netto v kg	24,6
Průměr těla odsavače v mm	500
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,13
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Montážní šablona	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	nécessaire
Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	•
Odvlhčovací filtr	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 28-R
Flakón s vůní SummerGarden	•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovní odsávač par

s výlučně chytrým ovládáním přes Con@ctivity 3.0 a aplikaci Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)