


## APCL 022

Podstavec uzavřený, 30 cm vysoký, bez sešroubování s podlahou pro ergonomické nakládání a vykládání z pračky a sušičky.



- Bez ukotvení podstavce k podlaze
- Bezpečný a stabilní provoz

EAN: 4002516305699 / Číslo materiálu: 11476830 / Číslo starého materiálu: 59590017D

Produktové zařazení	
Pračky	•
Sušičky	•
Zařazení přístroje/přísluř.	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Vlastnosti produktu	
Elektrické připojení	OHNE
Materiál	Nerez, Ocel.plech, pozink.,práškovaný
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	305
Vnější rozměr, šířka netto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	625
Vnější rozměr, výška brutto v mm	319
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	630
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	640
Hmotnost netto [kg]	24,00
Hmotnost brutto v kg	26,00