

G 5265 SCVi XXL Active Plus
 Plně vestavná myčka nádobí XXL
 pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort
- více flexibility a místa na vaše nádobí – s výškově nastavitelným horním košem
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen



EAN: 4002516307549 / Číslo materiálu: 11479830 / Číslo starého materiálu: 21526562OE1

Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,9
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,74
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	74
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,52
Délka programu ECO v minutách	238
Třída akustických emisí	C
Akustické emise v dB(A)	45
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•


G 5265 SCVi XXL Active Plus
 Plně vestavná myčka nádobí XXL
 pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516307549 / Číslo materiálu: 11479830 / Číslo starého materiálu: 21526562OE1

Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	45,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	14,0
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5265 SCVi XXL Active Plus
Plně vestavná myčka nádobí XXL
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)