

WEA035 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

B | 7 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- exkluzivní sortiment kapslí pro dávkování CapDosing na různé textilie a skvrny
- náš voštinový buben se postará o to, aby prádlo zůstalo v bezvadném stavu
- doplňování nebo vyjímání jednotlivých kousků během praní s funkcí AddLoad
- Rychlé osvěžení s programem „Expres 20“



EAN: 4002516331193 / Číslo materiálu: 11507280 / Číslo starého materiálu: 11EA0351CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětlná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	EasyControl žlutý
Čistící výkon	
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	7,0
Komfort při obsluze	
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	51
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	45
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
Bavlna	•
Bavlna s přepračením	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•

WEA035 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

B | 7 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



EAN: 4002516331193 / Číslo materiálu: 11507280 / Číslo starého materiálu: 11EA0351CZ

Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40-60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Odmočení	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

WEA035 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

B | 7 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm