

## WCA030 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

na 1–7 kg prádla v osvědčené kvalitě Miele za atraktivní cenu.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- exkluzivní sortiment kapslí pro dávkování CapDosing na různé textilie a skvrny
- náš voštinový buben se postará o to, aby prádlo zůstalo v bezvadném stavu
- doplňování nebo vyjímání jednotlivých kousků během praní s funkcí AddLoad
- Rychlé osvěžení s programem „Expres 20“



EAN: 4002516330721 / Číslo materiálu: 11507290 / Číslo starého materiálu: 11CA0301CZ

<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětlná	•
Závěs dvířek	vpravo
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
<b>Odstředování</b>	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	EasyControl žlutý
<b>Čistící výkon</b>	
Proporcionální dávkování CapDosing	•
<b>Šetrná péče o prádlo</b>	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	7,0
<b>Komfort při obsluze</b>	
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	51
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	45
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy praní</b>	
Bavlna	•
Bavlna s přepračením	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•

WCA030 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

na 1–7 kg prádla v osvědčené kvalitě Miele za atraktivní cenu.



EAN: 4002516330721 / Číslo materiálu: 11507290 / Číslo starého materiálu: 11CA0301CZ

Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
<b>Extra funkce praní</b>	
Krátký	•
Odmočení	•
Více vody	•
Extra máchání	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

## WCA030 WCS Active

Pračka s předním plněním W1:

na 1–7 kg prádla v osvědčené kvalitě Miele za atraktivní cenu.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm