

PWM 912 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



- objem bubnu 110 l, hmotnost náplně 12,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- optimální obsluha – celodotýkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516326977 / Číslo materiálu: 11511190 / Číslo starého materiálu: 51912005EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	12,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	12,0
Objem bubnu v l	110
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	74,4
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	142,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,68

PWM 912 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516326977 / Číslo materiálu: 11511190 / Číslo starého materiálu: 51912005EU

Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,50
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	70,8
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	139,9
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,72
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,00
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	42
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	69,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	68,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,36
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	31
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	54
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1150
Faktor g	458
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	35

PWM 912 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.

EAN: 4002516326977 / Číslo materiálu: 11511190 / Číslo starého materiálu: 51912005EU

Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	35
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	924
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1475
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	287,0
Hmotnost brutto v kg	306
Maximální zatížení podlahy v N	4483
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•

PWM 912 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516326977 / Číslo materiálu: 11511190 / Číslo starého materiálu: 51912005EU

Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	10
Zásahové přilby [počet]	3
Zásahové obleky [počet]	2
Zásahové bundy [počet]	3
Protichemické ochranné obleky [počet]	1
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	289
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	64
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	56
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	100
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	72
Mopy, Office, 100 g [počet]	120
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	80
Letní deky na koně [počet]	2
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•