

PWM 912 [RH DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev s redukováným topným výkonem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.



- objem bubnu 110 l, hmotnost náplně 12,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- optimální obsluha – celodotýkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516326984 / Číslo materiálu: 11511200 / Číslo starého materiálu: 51912019EU

| Provedení a konstrukce | |
|---|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance Plus |
| Čelní stěna | Nerez |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 12,0 |
| Poměr náplně | 1:9 |
| Kapacita v kg | 12,0 |
| Objem bubnu v l | 110 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 415 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Automatický zámek dvířek | • |
| Inovativní prací vana | • |
| Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem | • |
| Patentovaný voštinový buben 2.0 | • |
| Použití | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro facility management | • |
| Vhodné pro samoobslužné prádelny | • |
| Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízďárny | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro kempy | • |
| Vhodné pro sportovní kluby | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness | • |
| Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| Vhodné pro petrochemický průmysl | • |
| Vhodné pro potravinářský průmysl | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení | • |
| Výkonové údaje | |
| Prověřená účinnost proti virům | • |
| Testovaná hygiena | • |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 6,20 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,14 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 5,90 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,06 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 74,4 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 142,2 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 1,68 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 49 |

PWM 912 [RH DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev s redukováným topným výkonem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.



EAN: 4002516326984 / Číslo materiálu: 11511200 / Číslo starého materiálu: 51912019EU

| | |
|--|-----------------------|
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 70,8 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 139,9 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 0,72 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 42 |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l | 69,6 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh | 1,20 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min | 34 |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l | 68,4 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh | 0,36 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min | 31 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 54 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 47 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 48 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 44 |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v % | 25 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1150 |
| Faktor g | 458 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro Plus |
| Programovatelné | Volně programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | Libovolně volitelné |
| Indikace zbývajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu | • |
| Zákl. programy/pro cílové sk. | |
| Základní programy | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 12 |
| Indikace prázdného stavu | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 50HZ |
| Topný výkon v kW | 9,00 |
| Celkový příkon v kW | 9,60 |
| Jištění v A | 16 |
| Možná varianta napětí 1 | |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 60HZ |
| Topný výkon v kW | 9,00 |
| Celkový příkon v kW | 9,60 |
| Jištění v A | 16 |

PWM 912 [RH DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev s redukováným topným výkonem
se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.